



## Válvula Reguladora de Presión 25P Dimensionamiento para Aire comprimido

### Capacidades (Nm<sup>3</sup>/ minuto)

PRESION ENTRADA Kg/cm <sup>2</sup>	PRESION SALIDA Kg/cm <sup>2</sup>	MEDIDA NOMINAL						
		½" S *	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
<b>FACTOR CV</b>		1,16	3,48	6,5	10,5	14	20	35
1,03	0,69	0,32	0,96	1,78	2,91	3,87	5,49	9,68
	0,35	0,46	1,39	2,54	4,13	5,55	7,95	13,90
	0,20	0,52	1,56	2,91	4,72	6,31	8,97	15,80
1,37	0,82	0,40	1,21	2,35	3,70	4,98	7,13	12,48
	0,55	0,52	1,58	2,94	4,78	6,43	9,17	16,05
	0-0,35	0,61	1,84	3,42	5,49	7,33	10,45	18,29
1,72	1,03	0,49	1,47	2,74	4,44	5,92	8,49	14,78
	0,69	0,66	1,98	3,68	5,92	7,90	11,32	19,88
	0-0,48	0,70	2,10	3,93	6,31	8,41	12,03	21,04
2,06	1,37	0,52	1,58	2,94	4,78	6,42	9,17	16,05
	1,03	0,74	2,23	4,19	6,76	9,06	12,94	22,65
	0-0,82	0,78	2,35	4,39	7,08	9,43	13,45	23,56
2,75	2,06	0,52	1,58	2,94	4,78	6,42	9,17	16,05
	1,70	0,84	2,54	4,78	7,70	10,30	14,67	25,08
	0-1,24	0,95	2,86	5,35	8,66	11,58	16,51	28,91
3,44	2,75	0,64	1,92	3,62	5,86	7,84	11,21	19,62
	2,06	1,07	3,20	5,97	9,74	13,00	18,55	32,48
	0-1,44	1,18	3,56	6,62	10,70	14,27	20,39	35,68
4,13	3,10	0,95	2,86	5,29	8,55	11,41	16,31	28,54
	2,41	1,22	3,68	6,82	11,01	14,66	21,01	36,81
	0-1,86	1,33	3,93	7,33	11,86	15,86	22,65	39,04
5,16	4,13	0,95	2,86	5,35	8,66	11,58	16,51	28,91
	3,44	1,40	4,21	7,90	12,74	16,99	24,27	42,48
	0-2,41	1,59	4,78	8,92	14,41	19,25	27,52	48,17
5,85	4,82	0,98	2,94	5,49	8,86	11,83	16,99	29,62
	3,44	1,66	4,98	9,31	15,09	20,13	28,75	50,32
	0-2,96	1,74	5,24	9,79	15,86	21,09	30,18	52,81
6,90	5,51	1,25	3,76	7,02	11,35	15,15	21,60	37,83
	4,13	1,97	5,92	11,01	17,72	23,70	33,84	59,24
	0-3,30	2,03	6,11	11,41	18,49	24,66	35,28	61,73
8;60	6,90	1,49	4,47	8,41	13,62	18,15	25,88	45,31
	5,51	2,31	6,93	13,00	21,01	27,98	39,95	69,95
	0-4,13	2,48	7,45	13,90	22,43	29,96	42,81	74,93
10,33	8,60	1,66	4,98	9,29	14,98	20,00	28,54	49,95
	6,90	2,71	8,15	15,17	24,47	32,68	47,01	81,70
	0-5,23	2,92	8,78	16,31	26,39	35,28	50,35	88,13
12,05	10,33	1,66	4,98	9,31	15,09	20,13	28,74	50,32
	8,60	2,95	8,86	16,62	26,87	35,82	51,17	89,57
	0-6,00	3,35	10,05	18,74	30,27	40,38	57,71	103,76
13,80	10,33	2,85	8,55	16,31	25,88	34,55	49,33	86,37
	8,60	3,65	10,95	20,39	33,02	44,15	63,01	110,24
	0-7,10	3,83	11,49	21,40	34,55	46,07	65,87	115,20
15,50	12,05	2,99	8,97	16,82	27,21	36,30	51,79	90,62
	10,33	3,94	11,83	22,25	35,68	47,52	67,96	118,83
	0-8,06	4,24	12,74	23,84	38,54	50,97	73,40	128,43
17,22	13,78	3,14	9,43	17,64	28,43	37,92	54,23	94,81
	10,33	4,55	13,65	25,48	41,29	55,05	78,70	137,63
	0-9,02	4,72	14,16	26,39	42,62	56,78	81,13	142,02

\* Capacidades de aire del tipo 25P de ½" con pasaje restringido para condiciones de cargas reducidas