



Válvula Reguladora de Presión 25P Dimensionamiento para Gas Densidad 0,65

Capacidades (Nm³/ minuto)

PRESION ENTRADA Kg/cm ²	PRESION SALIDA Kg/cm ²	MEDIDA NOMINAL						
		½" S*	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
FACTOR CV		1,16	3,48	6,5	10,5	14	20	35
1,03	0,69	0,40	1,20	2,25	3,63	4,83	6,86	12,09
	0,35	0,57	1,73	3,17	5,16	6,93	9,93	17,37
	0,20	0,65	1,95	3,63	5,90	7,88	11,21	19,75
1,37	0,82	0,50	1,51	2,93	4,62	6,22	8,91	15,60
	0,55	0,66	1,98	3,67	5,97	8,03	11,46	20,06
	0-0,35	0,76	2,30	4,27	6,86	9,16	13,06	22,86
1,72	1,03	0,61	1,83	3,42	5,55	7,40	10,61	18,47
	0,69	0,82	2,47	4,60	7,40	9,87	14,15	24,85
	0-0,48	0,87	2,62	4,91	7,88	10,51	15,03	26,30
2,06	1,37	0,66	1,98	3,67	5,98	8,02	11,46	20,06
	1,03	0,93	2,79	5,23	8,45	11,32	16,17	28,31
	0-0,82	0,98	2,93	5,48	8,85	11,78	16,81	29,45
2,75	2,06	0,66	1,98	3,67	5,98	8,02	11,46	20,06
	1,70	1,05	3,17	5,97	9,62	12,87	18,33	32,10
	0-1,24	1,19	3,57	6,68	10,82	14,47	20,63	36,13
3,44	2,75	0,80	2,40	4,52	7,32	9,80	14,01	24,52
	2,06	1,33	4,00	7,46	12,17	16,25	23,18	40,60
	0-1,44	1,48	4,45	8,27	13,37	17,83	25,48	44,60
4,13	3,10	1,19	3,57	6,61	10,68	14,26	20,38	35,67
	2,41	1,53	4,60	8,52	13,76	18,32	26,26	46,01
	0-1,86	1,63	4,91	9,16	14,82	19,82	28,31	49,55
5,16	4,13	1,19	3,57	6,68	10,82	14,47	20,63	36,13
	3,44	1,75	5,26	9,87	15,92	21,23	30,33	53,10
	0-2,41	2,00	5,97	11,15	18,01	24,06	34,40	60,21
5,85	4,82	1,22	3,67	6,86	11,07	14,78	21,23	37,02
	3,44	2,07	6,22	11,63	18,86	25,16	35,93	62,90
	0-2,96	2,18	6,55	12,23	19,82	26,36	37,72	66,01
6,90	5,51	1,57	4,70	8,77	14,18	18,93	27,08	47,28
	4,13	2,47	7,40	13,76	22,15	29,62	42,30	74,05
	0-3,30	2,54	7,63	14,26	23,11	30,82	44,10	77,16
8,60	6,90	1,86	5,58	10,51	17,02	22,68	32,35	56,63
	5,51	2,88	8,66	16,25	26,26	34,97	49,93	87,43
	0-4,13	3,10	9,31	17,37	28,03	37,45	53,51	93,66
10,33	8,60	2,07	6,22	11,61	18,72	25,00	35,67	62,43
	6,90	3,40	10,19	18,96	30,58	40,85	58,76	102,16
	0-5,23	3,66	10,97	20,38	32,98	44,10	62,93	110,16
12,05	10,33	2,07	6,22	11,63	18,86	25,16	35,92	62,90
	8,60	3,70	11,07	20,77	33,58	44,77	63,96	111,96
	0-6,00	4,18	12,56	23,42	37,83	50,47	72,13	129,70
13,80	10,33	3,56	10,68	20,38	32,35	43,18	61,66	107,96
	8,60	4,56	13,89	25,48	41,27	55,18	78,76	137,80
	0-7,10	4,78	14,36	26,75	43,18	57,58	82,33	144,00
15,50	12,05	3,73	11,21	21,02	34,01	45,37	64,73	113,27
	10,33	4,92	14,78	27,81	44,60	59,40	84,95	148,53
	0-8,06	5,30	15,92	29,80	48,17	63,71	91,75	160,53
17,22	13,78	3,92	11,78	20,05	35,53	47,40	67,78	118,51
	10,33	5,68	17,06	31,85	51,61	68,81	98,37	172,03
	0-9,02	5,90	17,70	32,98	53,27	70,97	101,41	177,52

* Capacidades de gas del tipo 25P de ½" con pasaje restringido para condiciones de cargas reducidas