

Conditions générales de port et d'emballage

Matériel départ TRAPPES et garantis fermes pour toute commande reçue jusqu'au 31 Décembre 2018.

- **Traitement normal⁽¹⁾**

Pour un emballage normal* et un transport normal en FRANCE MÉTROPOLITAINE, participation forfaitaire aux frais suivant barème ci-dessous :

. Jusqu'à 500,00 €.....	58,00 € H.T.
. De 501,00 € à 5 000,00 €.....	126,00 € H.T.
. De 5 001,00 € à 8 000,00 €.....	262,00 € H.T.
. Au-delà	3%

⁽¹⁾ Entre 48 et 72 heures sur site (jours ouvrés)

Livraisons partielles anticipées 50% du barème normal (limité à 1 acompte par commande)

- **Traitement spécial express⁽²⁾**

Pour un emballage normal* et un transport EXPRESS en FRANCE MÉTROPOLITAINE, participation aux frais suivant barème ci-dessous :

. Jusqu'à 500,00 €.....	96,00 € H.T.
. De 501,00 à 5 000,00 €.....	191,00 € H.T.
. De 5 001,00 à 8 000,00 €.....	363,00 € H.T.
. Au-delà	4%
. Contre-remboursement	49,00 € H.T.

⁽²⁾ Entre 24 et 48 heures sur site (jours ouvrés)

***L'emballage normal Spirax Sarco s'entend** : Emballage en caisse carton dite "Américaine" qui pour un poids supérieur à 30 kg sera cerclée sur une palette bois non normalisée (Euro, Nimp15, etc ...).

Pour toute demande spécifique de caisse bois (Nimp15, SEI4B / C ou autres) une offre de service vous sera proposée.

Conditions générales de documentation et de certification

Matériel départ TRAPPES et garantis fermes pour toute commande reçue jusqu'au 31 Décembre 2018.

Avec chaque commande, nous fournissons des fiches techniques détaillées et, s'il y a lieu, des notices de montage et d'entretien pour chacun des produits.

Sur demande, nous pouvons également fournir des certificats matière et des certificats d'épreuve hydraulique suivant notre standard société.

Par contre, la fourniture de certificats suivant norme EN 10204 donne lieu à facturation suivant le barème ci-dessous :

Certificat	A la commande (1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique)		Après commande (1 exemplaire électronique)
	Tarif H.T.	Langage	Tarif H.T.
2.2	35,00 €	Langue d'origine d'usine	69,00 €
3.1	126,00 €	Langue d'origine d'usine	341,00 €*
Rugosité	52,00 €	Langue d'origine d'usine	NA
Origine	52,00 €	Langue d'origine d'usine	92,00 €
Dossier DESP Incluant 3.1 / Certificats de soudure et de soudeur / TI / IMI / ...	341,00 €		568,00 €
Attestation (FDA, Dégraissage, rugosité, 2.1)	35,00 €	Langue d'origine d'usine	37,00 €
Déclaration de conformité à la CE 1935/2004	Disponible sur certains produits, nous consulter		
Itemisation	5,00 € par produit	Français	NA

*Si disponible

Nota : Certains produits ne peuvent donner lieu à la fourniture d'un certificat type 3.1, attestation de rugosité ou FDA. Merci de nous consulter !

Nota : La réédition de documentation sera facturée 216,00 € H.T. (1 exemplaire électronique).

Pour la fourniture de documents dans d'autres langues ou pour un dossier technique hors documentation, merci de nous consulter !

Informations complémentaires

- Limites d'emploi**

Nous donnons, dans ce tarif, les limites d'emploi intrinsèques de chaque appareil. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les conditions d'emploi effectives sont conformes à toute réglementation ou toute norme en vigueur.

- Facturation minimale**

Pour couvrir nos charges administratives, toute facture, pour une commande d'une valeur inférieure à **150,00 € H.T.**, est établie pour une valeur forfaitaire de **150,00 € H.T.**

Nous conseillons donc à nos clients de grouper leurs commandes.