



РАСХОДОМЕР ПАРА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ



Представительство "Спиракс-Сарко Лимитед"
01133 г. Киев
Бул. Леси Украинки, 10-А, оф. 67
Тел.: +380 44 235 9249
Т/Ф.: +380 44 235 3426
info@spiraxsarco.com.ua

ДАТА:

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

ТЕЛ.

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАННЫЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЫБОРУ РАСХОДОМЕРА

А) УСЛОВИЯ РАБОТЫ

В) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1	Размер трубопровода в месте установки расходомера. (Ду)	7	Цель этой анкеты: <input type="checkbox"/> Заменить поломанный расходомер <input type="checkbox"/> Новый проект
2	Макс. расход пара (кг/ч)	8	Поломка в имеющемся расходомере:
3	Мин. Расход пара (кг/ч)	9	Марка имеющегося расходомера:
4	Макс. давление пара на входе, (бар и)	10	Размер имеющегося расходомера:
5	Мин. давление пара на входе, (бар и)	11	Вид присоединения имеющегося расходомера (Фланцы, резьба или др.):
6	Сигнал (пр. 4-20 mA)	12	Размер трубопровода в месте соединения с поломанным расходомером для пара (Ду):
7	Куда должен подаваться сигнал? (на дисплей, на персональный компьютер).	13	Имеется ли сепаратор пара и фильтр перед поломанным расходомером (Да или Нет)?
	Нужен ли специальный компьютер с дисплеем для преобразования сигнала?	14	Срок службы расходомера до появления поломки:
15	Если нужно заменить поломанный расходомер, пожалуйста предоставьте рисунок имеющейся установки с размерами и промежутками трубы и компонентов.		