



● STERI-TROL
洁净应用
控制阀

STERI-TROL

控制精确，配置灵活

STERI-TROL的特点

洁净工况应用对阀门的性能和设计的要求非常高。斯派莎克作为最可信赖的供应商能为您提供最好的解决方案。我们能满足您各种实际要求，并为您提供最精确、可靠的控制阀。

STERI-TROL是气动控制，2通角型设计，用于洁净工况的控制阀主要特点：

- 316L不锈钢结构
- PN16等级
- 最大工作温度170°C
- 调节或开关控制
- 所有工业标准的连接
- 标准的和客户指定的中心端面尺寸
- 工业标准的控制界面装置，包括不锈钢定位器

行业和应用

- 制药
- 生物
- 半导体
- 食品
- 酿造和饮料
- 化妆品
- 洁净蒸汽
- 纯蒸汽
- SIP/CIP
- 脱矿水和反渗透水




产品范围

STERI-TROL 型号	阀体型式	阀门口径	流通特性	缩小容量 和微流量 选项	Class VI 级软密封 选项	FDA 认证密封	3A's和 EHEDG设计	ASME BPE 2002设计	材质证书 (EN 10204 3.1)	表面加工 证书
SA	直角型	DN15 到 DN100	等百分比 % 线性快开	提供	提供	提供	提供	提供	提供	提供
SH	直接连通									

关键特性和使用优点

	关键特性	关键设计	使用优点
	自排放	角型设计确保阀门自排放 阀体精确的圆角设计消除了 死区	无介质积存区域，不会产生 潜在的污染
	无缝隙	标准供货：0.4微米 可选电子抛光 客户可指定抛光要求	光滑表面确保清洁并消除了 热原质污染
	高性能阀杆密封	双阀杆密封保护阀门不被污 染和损害 一种阀杆密封用于所有尺寸 阀门	更长的阀杆密封寿命 减少维修 减少停机 减少备件储备
	快速拆装阀体和阀帽	卫生卡箍用于阀体和阀帽的 连接	阀门打开和维修快捷容易， 因此使过程停机时间最短
	执行器设计使用寿命长	斯派莎克滚动膜片执行器带 环氧或ENP涂层，或不锈钢 结构	执行器使用寿命长 减少维修 减少过程停机
	斯派莎克完整控制 解决方案的组成部分	可作为众多控制产品之一单 独提供，也可提供完整的控 制方案	在世界的任何一个地方您的 订购都获得支持，一个合同， 将完全满足您从设计到售后 服务的要求。



完整的控制阀和定位器



SH直接连通阀体式

SB - P183 - 01 CH - Iss.1

2005年8月

spirax
/sarco

斯派莎克工程(中国)有限公司
地址:上海市漕河泾开发区桂箐路107号
邮编:200233
电话:021-64854898 传真:021-64854899
<http://www.spiraxsarco.com/cn>
E-mail:sales@cn.spiraxsarco.com