



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001


**spirax  
sarco**

**TI-P405-49**

AB Issue 1

## KBV21 手动锅炉排污阀

A



### 简介

手动锅炉排污阀由一个加强型PTFE阀座的碳钢球阀及一个不锈钢手动手柄所组成。此手动手柄有两种类型：一种是标准手柄，另一种为延伸的“T”形手柄。当阀打开时，手动手柄不能取出，以保证符合锅炉规范。

注：标准手柄和T形手柄单独提供。

### 应用

此锅炉排污阀系特别设计用于锅炉排污，尤其适用于无需定时排污的系统。

定时系统另见有关资料。

### 产品特点

- 设计应用于锅炉排污
- 适合的锅炉压力达17.25bar g, 208°C
- 尺寸范围DN25-65
- 仅当阀关闭时，手柄才可取出

### 口径和管道连接

DN25,32\*,40,50,65。

法兰连接，BS4504 PN40或BS1560 Class 300。

\*DN32，只有PN40

### 限制条件

最大允许压力	17.25 bar g at 208°C
冷态试验压力为	60 bar g (PN40)
	78 bar g (class 300)
阀座泄漏试验	6 bar g (空气,水)

### 材质

部件	材质
阀体	碳钢 ASTM A216 WCB
阀座和阀杆密封	强化PTFE
球	奥氏体不锈钢 AISI 316
阀杆	不锈钢 AISI 420或316
套	奥氏体不锈钢 AISI 316L
接头	奥氏体不锈钢 AISI 316L
*标准手柄	奥氏体不锈钢 AISI 316L
*T形手柄	碳钢

\*注：标准手柄和“T”形杆手柄单独提供。

尺寸/重量 (近似) mm和kg

尺寸	A	B	C	D	E	F	重量
DN25	165	114	35	-	-	21	6.0
DN32	178	117	35	-	-	23	7.5
DN40	190	126	35	-	-	31	9.8
DN50	216	134	35	-	-	38	12.0
DN65	241	146	35	-	-	51	18.0
*标准手柄				32	258		
*'T'手柄				500	375		

\*标准手柄和T形手柄单独供应。

产品说明

斯派莎克KBV21手动锅炉排污阀，碳钢阀体法兰连接。标准手柄或T形手柄单独提供，符合锅炉房规范。操作排污阀，带奥氏体不锈钢的内锁机构。

订购说明

例:2-斯派莎克锅炉排污阀KBV21，DN40，法兰连接BS4504 PN40。

1-KBV 20标准手柄

可供备件

可提供全套备件组，包括所有的密封和垫片组件，和球墨加筋型PTFE阀杆密封件。也可提供阀杆。

订购时请注明阀的型号、用途（如锅炉排污）以及口径（DIN）。

