



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

# spirax sarco


TI-P405-12

AB Issue 4

## KBV20

# Kézi működtetésű kazán iszapoló gömbcsap

- Kazániszapolásra tervezett szelep
- Maximális kazán nyomás 17.25 bar g 208°C
- Méret DN25 - től DN65 - ig
- Működtető kar csak zárt állapotban vehető le.



### Megnevezés:

Szénacél házas kézi működtetésű kazániszapoló gömbcsap megerősített PTFE tömítéssel és rozsdamentes mechanikával, elzáró karral. A kar remdelhető mormál, illetve T típusú hosszított kivitellel. 'T' típus a nehezen hozzáférhető gömbcsap kezelését könnyíti meg. A működtető kar a kazánokra vonatkozó előírásoknak megfelelően nyitott állapotban nem vehető le.

**Megjegyzés:** normál, ill. hosszított 'T' működtető kart külön kell megrendelni.

### Alkalmazás:

A gömbcsap kazániszapolás követelményinek megfelelően került kialakításra elsősorban olyan alkalmazásoknál, ahol nem szükséges időprogram szerinti iszapolás. Időprogram szerinti iszapolást lásd kazán iszapolási rendszerek kiadványban.

### Méreték és csőcsatlakozások:

\* DN25, 32\*, 40, 50, 65.

Karimás BS 4504, PN40 vagy BS 1560 Class 300.

Kizárólag PN40 kivitel.

### Nyomás és hőmérséklet határok:

Maximum tervezési nyomás	17.25 bar g at 208°C
Hidegvizes teszt	60 bar g (PN40)
	78 bar g (class 300)
Szivárgási teszt	6 bar g (levegővel vízben)

### Anyagminőség:

Megnevezés	Anyag
Ház	Szénacél ASTM A216 WCB
Ülék és tömítés	Szénacél megerősített PTFE
Záró golyó	Auszten. rozsdamentes acél AISI 316
Szár	Rozsdamentes acél AISI 420 or 316
* Fedél	Auszten. rozsdamentes acél AISI 316L
* Adapterház	Auszten. rozsdamentes acél AISI 316L
* Működtető kar	Auszten. rozsdamentes acél AISI 316L
* 'T' hosszabbító	Szénacél

Local regulations may restrict the use of this product to below the conditions quoted.

In the interests of development and improvement of the product, we reserve the right to change the specification without notice.

© Copyright 2001

## Méreték/tömegek (kb.) mm és kg

Méret	A	B	C	D	E	F	tömeg
DN25	165	114	35	-	-	21	6.0
DN32	178	117	35	-	-	23	7.5
DN40	190	126	35	-	-	31	9.8
DN50	216	134	35	-	-	38	12.0
DN65	241	146	35	-	-	51	18.0

\* Standard működtető kar 32 258

\* 'T' hosszabbító 500 375

\* **Megjegyzés:** Működtető kar és 'T' hosszabbítót külön kell rendelni.

## Megnevezés:

Spirax Sarco KBV20 típusú, kézi működtetésű kazániszapoló gömbcsap, szénacél házzal karimás csatlakozással. Működtető kar normál és 'T' hosszított kivitellel, a kazánokra vonatkozó előírásoknak megfelelő működési kialakítással.

## Rendelési példa:

2 db Spirax Sarco DN40, KBV20 kézi működtetésű kazániszapoló gömbcsap BS 4504 szerint PN40 karimás csatlakozással.  
1 db Standard működtető kar KBV20 gömbcsaphoz.

## Pótalkatrészek:

Komplet javítószet, tartalma: összes tömítés, zárógömb a hozzátartozó tímításokkal.

**Figyelem: A zárógömbön lévő kiegyenlítő furatnak a belépő oldal felé kell mutatnia.**

Működtető szár rendelésnél meg kell adni göncsap típusát, alkalmazást (pl.: kazán iszapolás) és a névleges méretet. (DN).

