


Druckregler DP27S, DP27SY, DP27ES, DP27GS, DP27RS Ersatzteile



Ersatzteile

Die erhältlichen Ersatzteile sind voll ausgezeichnet.

Ersatzteil

* Satz Hauptmembranen	(2 Stück)		A
* Satz Steuermembranen	(2 Stück)		B
* Steuerventil-Aggregat			C
* Steuerventil-Filterelement und Steuerventil-Dichtung	(jeweils 3 Stück)		E, F
Hauptventil			K, L
* Schutzsieb			M
* Hauptventil-Rückholfeder			N
Justierfeder	gelb silber	0,2 ... 3 bar 1 ... 17 bar	0
* Verbindungsleitung			P
* Steuerleitung			Q
* Satz Gehäusedichtung	(3 Stück)		R
Satz Stiftschrauben und Muttern für Steuerventilgehäuse	(je 4 Stück)		S
Satz Stiftschrauben und Muttern für Hauptventilgehäuse	(je 4 Stück)		T
Satz Stiftschrauben und Muttern für Membrankammer	(DN 15-32: je 10 Stück) (DN 15-32: je 12 Stück)		V
Ventilstange mit Druckplatte			Y
Magnetventil komplett	(nur DP27ES)		W

Satz Hauptersatzteile (empfohlener Satz für Wartung bestehend aus allen mit * gekennzeichneten Teilen).

Bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte genaue Teilebezeichnung, Typ und Größe des Gerätes angeben.

Austauschbarkeit von Ersatzteilen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Nennweiten gleiche Ersatzteile beinhalten. Alle Ersatzteile sind mit der DP27T austauschbar, mit + markierte Ersatzteile mit 37D** austauschbar.

Nennweite	***						
	15LC	15	20	25	32	40	50
Wartungssatz	f	f	a	b	c	d	e
+ Hauptmembran	a	a	a	b	b	c	c
Steuermembran	a	a	a	a	a	a	a
Steuerventil-Kammern	a	a	a	a	a	b	b
Steuerventil-Filterelement	a	a	a	a	a	a	a
Steuerventil-Dichtung	a	a	a	a	a	a	a
+ Hauptventil	a	b	c	d	e	f	g
+ Schmutzsieb	f	f	a	b	c	d	e
+ Hauptventil-Rückholfeder	a	a	a	b	b	c	c
Justierfeder	a	a	a	a	a	a	a
+ Verbindungsleitung	f	f	a	b	c	d	e
Steuerleitung	f	f	a	b	c	d	e
+ Gehäusedichtung	a	a	a	a	a	b	b
Stehbolzen und Muttern für Federgehäuse	a	a	a	a	a	b	b
+ Satz Gehäuseschrauben und Muttern	a	a	a	a	a	b	b
+ Schrauben und Muttern für Membrankammer	a	a	a	a	a	b	b
Ventilstange mit Druckplatte	a	a	a	b	b	c	c

** gilt nicht für DP27GS weichdichtende Steuer- und Hauptventile

*** nicht verfügbar für DP27GS