



Cert. No. LRQ 0963008


ISO 9001

## SDE타입 증기 분배기

- ✓ 간편한 설치-별도의 지지대 불필요
- ✓ 간결하고, 가벼우며 견고함
- ✓ 오랫동안 사용하기 위한 스텐레스강 재질
- ✓ 워터해머현상 해소
- ✓ 조용한 운전

### ● 개요

SD  
가  
가



SD40S-80S

### ● 배관연결방법

SD40S, 50S, 80S : BSP  
SD80, 100, 150 : PN16 ANSI 150


### ● 사용조건

: 1.7 bar g 130  
1 bar g

### ● 재 질

### ● 치 수(mm)

타 입	배관연결방법	D	L	hole수
SD40S	1½" BSP or NPT 암나사	100	70	18
SD50S	2" BSP or NPT 암나사	150	85	32
SD80S	3" BSP or NPT 암나사	215	110	72
SD80	80 mm PN16 or Class 150	215	180	72
SD100	100 mm PN16 or Class 150	235	210	117
SD150	150 mm PN16 or Class 150	305	220	171



### ● 용 량

(kg/h)

증기공급압력 bar g	SD 증기 분배기				
	40S	50S	80S & 80	100	150
0.2	99	176	396	643	935
0.4	135	240	540	877	1275
0.6	171	304	684	1111	1615
0.8	198	352	792	1287	1870
1.0	225	400	900	1462	2125

\* 보다 큰 용량의 증기 분배기가 필요할 때는 증기 분배기를 2개 또는 그 이상의 수를 병렬로 연결하여 사용할 수 있다.

### ● 응 용

보일러 블로우다운에서의 폐열회수  
SD

### ● 설치방법

### ● 사양작성방법

1 - 1½" BSP SD40S