



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

MST22 바이메탈 스팀트랩

● 개요

MST22 가 가
가 가
가 가

표준

European Pressure Equipment Directive 97/23/EC

시험성적서

EN 10204 3.1B 가


● 구경 및 배관연결방법

1/4", 1/2", 3/4" BSP, NPT,

● 사용조건

몸체설계조건	PN50, ANSI 300
최고사용압력(PMO)	17 bar g
최고사용온도(TMO)	300 °C
최소사용압력	0.15 bar g
최고허용배압(PMOB)	1차 압력의 90 %
수압시험압력	25.5 bar g

● 운전조건범위




*PMO : ()

● 재 질



번호	부품명	재질	
1	Body	Stainless steel (forged)	AISI 304L
2	Cover	Stainless steel (forged)	AISI 304L
3	Bimetallic element	Stainless steel	
4	Strainer Screen	Stainless steel	AISI 304L
5	Ring	Stainless steel	AISI 304L

● 치수(mm) 및 무게(kg)

구경	A	B	무게
1/4"	66	42.5	0.4
1/2"	66	42.5	0.4
3/4"	66	42.5	0.4



● 용량표



● 설치 및 정비 지침

P625 - 02K)

(IM -

