

Диффузор DF2

Описание

DF2 - компактное устройство, предназначенное для отвода конденсата в затопленные конденсатные линии. Диффузор снижает вероятность возникновения проблем, связанных с гидроударами и шумом при вскипании горячего конденсата.

Размеры и соединения


1/2" и 3/4" Резьба BSP

1/2" под сварку по BS 3799 Class 3000

Ограничение применения

Корпус соответствует нормали	Pu40
PMA - Максимальное допустимое давление	40 бари
TMA - Максимальная допустимая температура	400°C
PMO - Максимальное рабочее давление	32 бари
TMO - Максимальная рабочая температура	400°C
Давление холодного гидроиспытания	60 бари

Рабочий диапазон



Изделие **не должно** использоваться в данной области параметров.

Материалы

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Сталь нерж. ASTM A240 Gr. 304
2	Концы	Сталь нерж. ASTM A351 CF8
3	Заполнение	Сталь нерж. ASM A580 Gr. 304

Размеры

Ду	A	B	C	Вес
1/2"	74	40	27	0,3
3/4"	74	40	32	0,3

Монтаж

Диффузор устанавливается на выходе из конденсатоотводчика, так, чтобы стрелка на корпусе совпала с направлением потока.

Как заказать

Диффузор DF2, 1/2", резьба BSP.

