

Редукционные клапаны BRV71 и BRV73


Описание

Редукционные клапаны **BRV71** (резьбовой) и **BRV73** (фланцевый) являются клапанами прямого действия, имеют корпус из чугуна SG и предназначены для работы с такими средами, как пар, сжатый воздух и другие газы.

Ограничение применения

Корпус соответствует нормали	Pu16
Максимальное давление до клапана	10 бари
Максимальное давление холодного гидроиспытания	24 бари
Максимальное давление за клапаном	9 бари
Минимальная температура окружающего воздуха	0°C

Рабочий диапазон



Изделие не должно использоваться в данной области параметров.

Размеры и соединения

1", 1¼", 1½" и 2" резьба BSP или NPT
Ду25, 32, 40 и 50 фланцы Pu16, или ANSI 150

Возможное устанавливаемое давление за клапаном указано на цветной вставке (13).

Серая	Для настройки давления за клапаном в диапазоне от 0,14 до 1,7 бари
Зеленая	Для настройки давления за клапаном в диапазоне от 1,4 до 4,0 бари
Оранжевая	Для настройки давления за клапаном в диапазоне от 3,5 - до 9,0 бари

