


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа модульного индивидуального теплового пункта (МИТП)



Представительство “Спиракс-Сарко Лимитед”

01133 г. Киев

Бул. Леси Украинки, 10-А, оф. 67

Тел.: +380 44 235 9249

Т/Ф.: +380 44 235 3426

info@spiraxsarco.com.ua

Заказчик:			
Организация			
Контактное лицо			
Телефон / факс			
E-mail			
Город			
Объект			
Общие сведения для расчёта МИТП:			
Назначение МИТП	<input type="checkbox"/> отопление	<input type="checkbox"/> вентиляция	<input type="checkbox"/> ГВС ¹⁾
Максимальная тепловая мощность, кВт			
Давление в подающем трубопроводе, бар			
Давление в обратном трубопроводе, бар			
Давление в трубопроводе холодного водоснабжения, бар			
Расчетный температурный график, °C (при тем-ре наружного воздуха -22 °C)	<input type="checkbox"/> 150-70	<input type="checkbox"/> 130-70	<input type="checkbox"/> 105-70 <input type="checkbox"/> 95-70
Схема присоединения системы отопления / вентиляции	<input type="checkbox"/> зависимая	<input type="checkbox"/> независимая	
Температурный график системы отопления / вентиляции, °C	<input type="checkbox"/> 105-70		<input type="checkbox"/> 95-70
Схема присоединения теплообменника ГВС	<input type="checkbox"/> Одноступенчатая параллельная	<input type="checkbox"/> Двухступенчатая параллельная ¹⁾	
Температура горячей воды в системе ГВС, °C	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 60
Наличие циркуляционного контура ГВС	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Счетчик количества холодной воды на нужды ГВС	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Противонакипная магнитная обработки воды	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	

1) При заказе только модуля ГВС по двухступенчатой смешанной схеме – нужно дополнительно указать расчетный температурный график и максимальную тепловую мощность системы отопления.

Требуется ли установка узла учёта тепловой энергии	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Высота здания, м	
Примечания	

Подпись _____

Дата _____