



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax
sarco

TI-P014-06

MI Issue 1

STAPS 无线接收器/转发器^{Ex}版 用于STAPS疏水阀无线监测系统

简介

无线接收器/转发器Ex版特殊设计与STAPS[®]疏水阀无线监测系统用于危险区域。
结合STAPS检测头，电脑软件，监测疏水阀的工作状态，以确保工厂高效运行。

认证及许可

电磁兼容性

- Emissions class B and Industrial immunity.
- EN 61326-2-1: 2006
- EN 61326-2-3: 2006

危险区域使用许可

IECEX认证及ATEX本安认证

符合FCC rules CFR 47(1st October 2011)。

符合IEC/EN 61010-1 2001(second edition)

CSA 22.2

IECEX 认证及设备防护等级


气体防爆等级	Ex d IIC T4 Gb
粉尘防爆等级	Ex tb IIIC T135°C Db
环境温度	-20°C - +70 °C
遵循标准	IEC 60079-0, IEC 60079-1 和 IEC 60079-31
证书编号	IECEX SIR 14.0070X

欧盟认证

防爆等级	Flame proof ^{Ex} II 2 GD
气体防爆等级	Ex d IIC T4 Gb
粉尘防爆等级	Ex tb IIIC T135°C Db
环境温度	-20°C - +70 °C
遵循标准	EN 60079-0, EN 60079-1 and EN 60079-31

技术信息

电源	60 - 264 Vac, 47 - 63 Hz
电流	0.7 A, 115 Vac
最高海拔	3 000 m (0.7 bar(大气压))
环境温度范围	-20 - +70 °C
最高相对湿度	95%
防护等级	IP66 (不含外部电源)
输入/输出(I/O)	IEE 802.15 2.4 GHz RJ45 port
运行模式	接收器或转发器




外壳-无铜铝合金

无线-RPTFE

尺寸/重量 (近似)mm和kg

A	A1	B	C	D	E	E1	F	G	H	J	K	L	M	N	重量
210	195	174	20	110	174	150	140	111	36	81	141.5	66.5	33	71.5	4.5 kg



安全、安装及维护信息详细

详细信息请参考随产品提供的安装维修指南(IM-P014-05)。

处置

本产品可循环使用，处置得当不会对环境造成危害。

备件

可供备件已在图上标示，见下表。

可供备件

外壳 ‘O’ 型圈	1
-----------	---

请按可供备件表中描述订购备件

例：1个密封“O”型圈用语Ex版STAPS接收器/转发器。

