


Scaricatori a galleggiante per alte pressioni FTC62 e FTS62

I nuovi scaricatori FT62, affidabili e robusti, rappresentano la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni che richiedono una rapida ed efficiente rimozione della condensa.

Gli FT62, dotati di eliminatore d'aria e filtro incorporati, sono stati appositamente progettati per applicazioni di processo ad alte pressioni.





Diametri disponibili	Connessioni
15 - 25mm (½ - 1")	Flangiate ASME 600, PN100 / SW / filettate

Caratteristiche	Vantaggi
Corpo in acciaio al carbonio / acciaio inox	Materiali robusti per una lunga vita utile
Rating del corpo ASME600 / PN100	Idonei per pressioni differenziali fino a 62 bar
Meccanismo interno innovativo	Alta capacità di scarico e affidabilità
Eliminatore d'aria integrato	Riduzione dei tempi di avviamento e possibilità di funzionamento anche con surriscaldamento fino a 425°C
Lamierino filtrante manutenzionabile in campo	Protezione da sporcizia e detriti
Versione con flange integrali (ASME Classe 600)	Conforme alle richieste del mercato chimico e petrolchimico

spirax
sarco

Spirax-Sarco S.r.l.
Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB)
Tel.: 0362 49 17.1
Fax: 0362 49 17 307
www.spiraxsarco.com/global/italy