


## Diagramma di portata per scaricatori di condensa a galleggiante FTC 32 DN 1/2" e 3/4" (DN 15 e 20)



### Portate di scarico aggiuntive assicurate dall'elemento termostatico (TV) per l'eliminazione dell'aria in condizioni di avviamento.

I valori delle portate di scarico riportati dal diagramma si riferiscono alla temperatura di saturazione. In avviamento, quando la condensa è fredda, il dispositivo termostatico interno di sfiato dell'aria si troverà in apertura e consentirà portate supplementari a quelle assicurate dalla valvola principale di scarico; la tabella di seguito riportata fornisce le portate aggiuntive minime garantite da questo dispositivo.

#### Minime portate di scarico supplementari in kg/h

$\Delta P$ (bar)	0,5	1	2	3	4,5	7	10	14	21	32
<b>DN 15 e 20</b>	70	140	250	380	560	870	1130	1500	2300	3200

Per informazioni tecniche e dettagli sull'apparecchio vedere la specifica TI-P602-01

