


1" FT 14 HC (DN25 HC) 1¼, 1½" och 2" FT 14



Kapaciteter ovan är för varmt kondensat. Vid igångkörning då kondensatet är kallt öppnar också avluftningselementet (TV) och kapaciteten är således större. Tabellen nedan visar den tilläggskapacitet som man minst får genom avluftningselementet då kondensatet är kallt.

ΔP (bar)	0.5	1	2	3	4.5	7	10	14
Minimum tilläggskapacitet med kallt vatten (kg/h)								
1" HC (DN25 HC)	580	600	650	670	700	1,000	1,300	1,600
1¼, 1½", 2" (DN40, DN50)	580	600	650	670	700	1,000	1,300	1,600

Se TI-P066-01 för detaljer om avledaren.